

## Ювелирные весы OHAUS Scout SJX322/E

Аналитические и лабораторные весы      Арт. 30272150



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: ювелирные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 320
- Дискретность, г: 0,01
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,2
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Портативные весы OHAUS Scout SJX322/E

Портативные весы класса точности II для торговых операций идеальны для взвешивания ювелирных изделий.

Эффективная защита от перегрузки, большой дисплей с подсветкой, короткое время стабилизации, различные единицы измерения, режимы взвешивания и возможности подключения делают эти небольшие весы очень удобными в работе.

Широкие возможности подключения облегчают регистрацию и передачу данных. Весы могут быть оснащены вспомогательным дисплеем.

Точность весов обеспечивает функция ручной внутренней калибровки в соответствии с требованиями класса точности II с сертификацией для торговых операций.

Передовая технология взвешивания гарантирует высокую надёжность и воспроизводимость результатов взвешивания.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; 64467-16. Срок свидетельства: до 29.06.2026.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, суммирование, определение плотности, фиксирование максимального веса.

#### Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

#### Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

#### Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth (опции).

#### Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для модели с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Scout SJX322/E

- Индикатор стабильности показаний.
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Совок для модели с НПВ 64 г.
- Калибровочные гири (только для модели SJX/E с НПВ 64 г).

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:   |
|---|---|
| Артикул                                 | 30272150  |
| Бренд                                   | OHAUS   |
| Страна бренда                           | США   |
| Тип весов                               | ювелирные   |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г  | 320   |
| Дискретность, г                         | 0,01  |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,2   |
| Воспроизводимость (СКО), г              | 0,01  |
| Линейность, ± г                         | 0,01  |
| Калибровка                              | внешняя   |
| Гиря                                    | 200, 300 г  |
| Класс точности                          | Высокий (II)  |
| Размер платформы, мм                    | 120   |
| Интерфейс                               | RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция) |
| Время стабилизации, с                   | 1   |
| Габариты, мм                            | 202×224×54  |
| Вес, кг                                 | 1   |
| Страна производства                     | Китай   |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.