

## Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-10М

Дистилляторы      Арт. ДЭ-10 М



### Ваша цена

Розница

**73 400 руб.**

Оптовая цена

**62 390 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 10

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

**РЗН 2014/1950 от 15.09.2014**

## Описание

### Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-10М

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2014/1950 от 15.09.2014.

Электрический аквадистиллятор ДЭ-10М предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей государственной фармакопеи. Изделие состоит из аквадистиллятора и электрощита. Дистиллятор осуществляет тепловую перегонку воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Водопроводная вода поступающая в испаритель, нагревается электронагревателями до кипения, после чего конденсируемый пар вытекает в виде дистиллированной воды. Контроль за уровнем воды в испарителе осуществляется автоматически. Температура получаемого дистиллята равна примерно 80 °С.

Дистиллятор также может использоваться в чрезвычайных ситуациях для очистки питьевой воды от радионуклидов.

## Преимущества

### Преимущества аквадистиллятора ЭМО ДЭ-10М

- Высокое качество производимого дистиллята.
- Автоматическая система безопасности.
- Компактный размер.
- Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 3000.
- Гарантийный срок — 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Артикул                   | ДЭ-10 М                |
| Бренд                     | Электромедаборудование |
| Страна бренда             | Россия                 |
| Тип прибора               | дистиллятор            |
| Производительность, л/ч   | 10                     |
| Расход воды, л/ч          | 200                    |
| Габариты, мм              | 325×230×518            |
| Вес, кг                   | 10.5                   |
| Вес в упаковке, кг        | 12                     |
| Электропитание, В         | 380                    |
| Потребляемая мощность, Вт | 7500                   |
| Страна производства       | Россия                 |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.