

Бактерицидная УФ-камера Ферропласт КБ-03-Я-ФП

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры

Арт. КБ-03-Я-ФП



Ваша цена

Розница

14 757 руб.

Оптовая цена

14 273 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: вертикальная
- Количество лотков/отсеков: 1

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/06570 от 31.10.2013

Описание

Бактерицидная УФ-камера Ферропласт КБ-03-Я-ФП

Бактерицидная камера КБ-03-Я-ФП облегчает использование стерильного инструмента: заранее продезинфицированные приборы находятся в камере с УФ-излучением до 7 суток и защищены от вторичной контаминации микроорганизмами.

Для правильной работы камеры и поддержания стерильности инструментов располагайте предметы на решётке строго горизонтально.

Камер можно поставить на медицинский стол, так и закрепить к стене с помощью специальных кронштейнов, что позволит сэкономить площадь в кабинетах. Компактные размеры (это самая маленькая камера в нашем каталоге) позволяют разместить КБ-03-Я-ФП даже в небольшом помещении врачебного кабинета или салона красоты.

Особенности УФ-камеры

- Металлической корпус с дверцей из калёного тонированного стекла сдерживает УФ-излучение и позволяет оператору выбрать инструмент без открытия дверцы.
- Решётки из стали для укладки стерильных инструментов.
- Есть таймер, отсчитывающий время работы камеры.

Преимущества

Преимущества УФ-камеры Ферропласт КБ-03-Я-ФП

- Небольшие габариты позволяют разместить камеру даже в самом небольшом помещении.
- Может работать непрерывно до 168 часов.
- Время выхода камеры на рабочий режим не превышает 10 мин.
- Средний срок службы не менее 5 лет.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	КБ-03-Я-ФП
Бренд	Ферропласт
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Тип камеры	вертикальная
Облученность в геометрическом центре решетки,	
Вт/м ²	10,0
Время непрерывной работы, часов	168
Количество лотков/отсеков	1
Габариты, мм	600×350×350
Вес, кг	15
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	40
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.