

Бактерицидная УФ-камера Ферропласт КБ-Я-ФП

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры

Арт. КБ-«Я-ФП»



Ваша цена

Розница

35 433 руб.

Оптовая цена

34 271 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Тип камеры: горизонтальная
- Количество лотков/отсеков: 1

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07779 от 21.02.2018

Описание

Бактерицидная УФ-камера Ферропласт КБ-Я-ФП

Бактерицидная камера КБ-Я-ФП Ультралайт позволяет сохранить инструменты стерильными после дезинфекции, не позволяя бактериям повторно заразить предметы. Материалы сохраняют чистоту до 7 суток, благодаря УФ-излучению, которое не выходит за пределы камеры.

Конструкция камеры имеет запатентованное решение, выраженное в вынесении цоколей и креплений бактерицидной УФ-лампы за пределы рабочего объема камеры, что существенно улучшает режимы поддержания стерильности. Эффективность данной конструкции доказана ВНИИ Профилактической Токсикологии и Дезинфектологии МЗ РФ.

Особенности бактерицидной камеры КБ-Я-ФП

- Корпус выполнен из стали с полимерным покрытием.
- Камера имеет металлическую решетку для размещения инструмента, выдерживающую равномерно распределенную нагрузку не менее 100 Н.
- Оснащена электронной системой контроля за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности.
- По требованиям безопасности камера является изделием класса I тип B по ГОСТ Р 50267.0-92.
- Наружные поверхности камеры допускают дезинфекцию по МУ-287-113 при использовании средств дезинфекции с добавлением 0,5%-го моющего средства типа «Лотос», «Астра» по ГОСТ 25644-88.
- Средний срок службы не менее 5 лет.

Преимущества

Преимущества УФ-камеры Ферропласт КБ-Я-ФП

- Стекло свето-теплозащитное, полностью задерживает УФ-излучение.
- Возможность установки решёток в двух уровнях позволяет увеличить загрузку медицинского инструмента в 1,5 раза по сравнению с аналогами, укомплектованными решётками одного уровня.
- Блок управления вынесен на панель прибора. Таймер позволяет контролировать время наработки УФ-ламп и выводить данные на ЖК-дисплей.
- Камера устанавливается на передвижной столик, имеющий дополнительную полочку из окрашенного металла.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КБ-«Я-ФП»
Бренд	Ферропласт
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Тип камеры	горизонтальная
Облученность в геометрическом центре решетки,	
Вт/м ²	6,0
Время непрерывной работы, часов	168
Наработка на отказ, часов	1500
Количество лотков/отсеков	1
Габариты, мм	1170×950×600±10
Вес, кг	0
Вес в упаковке, кг	40
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	40
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.