


Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-3

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры

Арт. УФК 3



Ваша цена

Розница

13 104 руб.

Оптовая цена

12 768 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: горизонтальная
- Количество лотков/отсеков: 1

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05814 от 15.06.2015

Описание

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-3

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-3 предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами.

Принцип работы такой камеры основан на воздействии УФ-излучения. Источник излучения — бактерицидная лампа мощностью 15 Вт, не продуцирующая озон. При закрытии крышки не происходит перемешивания стерильного и нестерильного воздуха.

Можно установить решётку для хранения щипцов, пинцетов, зажимов и т.д. Прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, в результате увеличивается оперативность работы медицинского персонала.

- Крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту.
- Крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту.

УФК-3 может работать непрерывно 168 часов (7 суток) подряд.

Гарантийный срок эксплуатации камер — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы не менее 8 лет.

Преимущества

Преимущества бактерицидной УФ-камеры КасПЗ УФК-3

- Горизонтальная камера, все инструменты можно увидеть сразу.
- Большая вместимость.
- Располагается на ножках с колёсами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.
- Надёжность в работе.
- Средний срок службы не менее 8 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	УФК 3
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Тип камеры	горизонтальная
Время непрерывной работы, часов	168
Наработка на отказ, часов	2500
Количество лотков/отсеков	1
Габариты, мм	502×440×286
Вес, кг	11
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	25
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.