

## Ламинарный бокс LAMSYSTEMS БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 NEOTERIC

Микробиологические боксы II класса

Арт. 1R-B.001-18



### Ваша цена

Розница

**914 000 руб.**

Оптовая цена

**815 746 руб.**

 **LAMSYSTEMS**  
Управление качеством

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Класс бокса: II класс, тип A2
- Размеры бокса: напольный, на раме
- Есть встроенный УФ-облучатель: да
- Размеры рабочей камеры, мм: 1705×610×750
- Максимально потребляемая мощность бокса, Вт: 1000

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2012/13259 от 29.07.2021

## Описание

### Ламинарный бокс LAMSYSTEMS БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 NEOTERIC

Ламинарный бокс LAMSYSTEMS БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 NEOTERIC предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путём, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации.

Бокс обеспечивает возможность работы с небольшим количеством токсичных химических веществ, радионуклидов и удаления запахов рабочих агентов при обязательном подключении к индивидуальной системе активной вытяжной вентиляции с помощью вытяжного зонта, который поставляется по дополнительному заказу.

Бокс не обеспечивает защиту от токсичных химических веществ и радионуклидов, а также не удерживает запахи рабочих агентов.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07112 от 18.03.2010.

Высота бокса от пола до рабочей поверхности — 840 мм.

Параметры электропитания бокса: напряжение — 220-240 В, частота — 50 Гц. Кабель питания несъёмный.

Мощность, потребляемая боксом (без учёта нагрузки на встроенные розетки), с установленными в бокс новыми (незасоренными) HEPA-фильтрами — не более 150 Вт.

Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017:

по частицам размером больше или равным 0,5 мкм 5 ИСО

по частицам размером больше или равным 5,0 мкм ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC 4,8 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2002

В рабочую камеру бокса встроены 4 розетки (по 2 розетки справа на задней стенке). Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки — не более 1000 Вт.

Комплект столешниц (три секции) выполнен из нержавеющей стали (AISI 304 зеркальная) с воздухозаборными отверстиями, ламинаризатор воздушного потока — из мелкоячеистой полимерной сетки. Материал поддона рабочей камеры — нержавеющая сталь (AISI 304).

Блок УФ-облучения выдвижной, в нерабочем положении находится за пределами рабочей камеры, под её основанием.

Очистка воздуха, поступающего в рабочую камеру, происходит через два приточных HEPA-фильтра H14. Очистка воздуха, удаляемого из бокса, происходит через выпускной HEPA-фильтр H14. Для движения воздушных потоков внутри бокса установлены три вентилятора.

В комплект входит рамочная подставка с полкой для ног. Для перемещения бокса на подставке предусмотрены транспортировочные колёса, для стационарной установки бокса на место эксплуатации — винтовые опоры.

По желанию заказчика для данного бокса доступны следующие дополнительные опции:

- Кран-вакуум с электромагнитным клапаном.
- Кран для технических газов с электромагнитным клапаном.
- Кран для горючего газа с электромагнитным клапаном.
- Комплект заглушки с отверстием для провода.
- Подставка-тумба.
- Зонт вытяжной.
- Комплект для дезобработки формальдегидом (HCHO).
- Дополнительное светодиодное освещение.
- Подставка рамочная увеличенной высоты.
- Штанга с крючками в рабочей камере.
- Комплект из трёх ULPA-фильтров для боксов шириной 1,8 м.
- Комплект из трёх HEPA-фильтров.
- Розетка дополнительная (устанавливается слева/справа).
- Две розетки дополнительные (устанавливаются справа/слева).
- Подставка регулируемая по высоте для БМБ-II-1,8.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения деталей.

## Преимущества

### Преимущества ламинарного бокса LAMSYSTEMS БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 NEOTERIC

- Лицевое стекло — распашное, материал стекла «триплекс», механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжён газовыми амортизаторами.
- Демпфер для предотвращения удара при закрытии лицевого стекла.
- Закалённые боковые стёкла.
- Светодиодное освещение рабочей камеры.
- 2 съёмные подставки для рук из нержавеющей стали (AISI 304)/
- Металлическая защита лампы УФ-облучения.
- Демпферы для предотвращения удара при опускании подъёмной заслонки рабочего проёма.
- Микропроцессорная система электроавтоматики.
- Кнопочный с ЖК-дисплеем пульт управления боксом.
- Электромагнитный считыватель и электромагнитные ключи доступа.
- Датчики параметров воздушных потоков.
- Датчики положения лицевого стекла и блока УФ-облучения.
- Индивидуальный предохранитель на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ-облучение).
- Индивидуальный предохранитель на розетки, установленные в рабочей камере.
- Штуцеры отбора проб воздуха при проверке целостности HEPA-фильтров (слева на задней стенке рабочей камеры).

## Характеристики

| Параметр:     | Показатель:        |
|---------------|--------------------|
| Артикул       | 1R-B.001-18        |
| Бренд         | Ламинарные системы |
| Страна бренда | Россия             |
| Отрасли       | Здравоохранение    |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Класс бокса                                                                        | II класс, тип A2   |
| Размеры бокса                                                                      | напольный, на раме |
| Есть встроенный УФ-облучатель                                                      | да                 |
| Размеры рабочей камеры, мм                                                         | 1705×610×750       |
| Максимально потребляемая мощность бокса, Вт                                        | 1000               |
| Мощность, потребляемая боксом (без учёта нагрузки на встроенные блоки розеток), Вт | 590                |
| Освещение рабочей зоны, лк                                                         | 1000               |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с         | 0,35±0,01          |
| Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с         | 0,47±0,03          |
| Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м³/ч    | 1210-1245          |
| Производительность по воздуху, удаляемому из бокса, м³/ч                           | 510-580            |
| Степень рециркуляции воздуха в боксе, %                                            | 70                 |
| Уровень шума, дБ                                                                   | 59                 |
| Габариты, мм                                                                       | 1800×770×2095      |
| Вес, кг                                                                            | 300                |
| Электропитание, В                                                                  | 220-240            |
| Страна производства                                                                | Россия             |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.