

Медицинская центрифуга ELMi CM-50

Медицинские центрифуги

Арт. CM-50



Ваша цена

Розница

117 705 руб.

Оптовая цена

112 760 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 15294

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4617 от 31.05.2023

Описание

Медицинская центрифуга ELMi CM-50

Центрифуга CM-50 является одной из самых компактных и мощных мини-центрифуг, доступных сегодня на рынке.

Центрифуга CM-50 предназначена для разделения растворов на фракции. Оснащается съёмным ротором 50.01 для пробирок объёмом 0,2 — 2 мл. Он оснащён запатентованной магнитной крышкой, обеспечивающей тишину и отсутствие нагрева.

Микропроцессорная система управления обеспечивает следующие функции: плавность пуска ротора, выбор степени торможения, задание и отображение времени, степени торможения и скорости вращения ротора в единицах измерения RCF(оцу) или RPM(об/мин), блокировку крышки на время вращения ротора и звуковую сигнализацию. Встроенные датчики температуры и дисбаланса защищают прибор от перегрева и разрушительного дисбаланса.

Технические характеристики ротора

- 5 режимов торможения.
- Скорость вращения ротора (дискретная): 1000-15000 об/мин
- Гравитационное поле: 15294 g.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2016/4617.

Преимущества

Преимущества ELMi CM-50

- Низкий уровень шума при максимальной скорости.
- Безопасная блокировка крышки.
- Функция экспресс центрифугирования.
- Цифровой таймер.
- 5 уровней торможения ротора.
- Датчик дисбаланса ротора.
- Запатентованная магнитная крышка ротора.

- Исключительно низкий нагрев образцов. (максимум 10 °С выше комнатной температуры) при работе на максимальной скорости.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	СМ-50
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	15000
Шаг задания частоты вращения, об/мин	100
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	15294
Диапазон задания времени работы, мин	0,1...99
Габариты, мм	204×188×137
Вес, кг	3.1
Электропитание, В	240
Потребляемая мощность, Вт	1200

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.