

## Медицинская центрифуга Hettich ROTIXA 500 RS

Медицинские центрифуги

Арт. 4950



**Ваша цена**

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу

**Hettich**

Под заказ

НДС не облагается

- Тип центрифуги: рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: стационарная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 11500
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 18083

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2019/8962 от 26.09.2019**

### Описание

#### Медицинская центрифуга Hettich ROTIXA 500 RS

ROTIXA 500 RS — это напольная центрифуга, предназначенная в первую очередь для работы с большим потоком пробирок для забора крови и мешков для крови. Высокая вместимость и максимальное ускорение 5 252 g позволяют за один цикл обработать 4 мешка для крови объёмом от 450 до 750 мл. Специально разработанные подвесы обеспечивают правильное положение мешков с кровью для получения лучших результатов разделения компонентов крови.

Также ROTIXA 500 RS отлично подходит для промышленных и исследовательских лабораторий. Она способна вместить 4 сосуда объёмом до 1000 мл, специальные штативы, а также контейнеры и сосуды различных типов и размеров. К ней можно подобрать специальные роторы и дополнительные принадлежности для работы с сосудами ASTM, бутирометрами Бебкока, сосудами Шлёнка, пробирками для электролитов хромирования.

Центрифуга имеет встроенную функцию охлаждения и поддерживает диапазон температур от -20 °C до +40 °C.

Компактная напольная центрифуга для работы с большим потоком пробирок для забора крови и мешков для крови.


Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН &#8470; 2019/8962 от 26.09.2019.

#### Роторы к Hettich ROTIXA 500 RS




Арт. 4294. 4-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4500.
- Максимальное ускорение, g: 5252.
- Максимальная вместимость: 4×1000 мл.




Арт. 4296. 6-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4000.
- Максимальное ускорение, g: 3631.
- Максимальная вместимость: 6×250 мл.



Арт. 4282. 2-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 3600.
- Максимальное ускорение, g: 2652.
- Максимальная вместимость: 20 планшетов.



Арт. 4266. 6-местный угловой ротор

- Угол наклона: 25°.
- Максимальная скорость, об/мин: 9500.
- Максимальное ускорение, g: 14025.
- Максимальная вместимость: 6×250 мл.



Арт. 4246. 6-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 11500.
- Максимальное ускорение, g: 18038.
- Максимальная вместимость: 6×94 мл.

## Характеристики

| Параметр:                                          | Показатель:                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Артикул                                            | 4950                            |
| Бренд                                              | Hettich                         |
| Страна бренда                                      | Германия                        |
| Тип центрифуги                                     | рефрижераторная (с охлаждением) |
| Размер центрифуги                                  | стационарная                    |
| Макс. скорость вращения, об/мин                    | 11500                           |
| Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g | 18083                           |
| Диапазон задания времени работы, мин               | от 0 до 999 мин, 59 с           |
| Диапазон задаваемых температур, °C                 | -20...40                        |
| Максимальный шум, дБ                               | 58                              |
| Макс. количество пробирок                          | 4×1000 мл                       |
| Габариты, мм                                       | 650×814×973                     |

|         |     |
|---------|-----|
| Вес, кг | 219 |
|---------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Электропитание, В | 220 |
|-------------------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Потребляемая мощность, Вт | 3800 |
|---------------------------|------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Страна производства | Германия |
|---------------------|----------|

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.