

Облучатель-рециркулятор Armed 1-115 МТ (белый цвет корпуса)

Бактерицидные облучатели закрытого типа

Арт. 1701401



- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 10-12
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/9629 от 13.05.2022

Описание

Облучатель-рециркулятор Armed 1-115 МТ

Облучатель закрытого типа Armed 1-115 МТ применяется для обеззараживания воздуха в любых помещениях в присутствии людей. Рециркулятор устранил патогенные микроорганизмы и грибы, создав безопасную и здоровую атмосферу в доме или в офисе.

Корпус металлический, его можно мыть любыми бытовыми дезинфицирующими средствами. Вентилятор, обеспечивающий циркуляцию воздуха в трубке, практически бесшумный: рециркулятор можно установить в любом помещении — он не нарушит чуткий сон малыша и не будет отвлекать от работы.

Облучатель выпускается в трёх цветах — белый, под бронзу, под серебристый металлик. Его можно устанавливать как в вертикальном, так и горизонтальном положениях.

Рециркулятор рассчитан на одну УФ-лампу (цоколь 2G11) со сроком службы до 8000 часов (2 года ежедневной работы). В нижней части корпуса прибора установлен индикатор наработки лампы — после достижения 8000 работы лампы нужно будет поменять.

Преимущества

Преимущества рециркулятора Armed 1-115 МТ

- Работает в присутствии людей.
- Привлекательный внешний вид.
- Срок службы источника излучения — 8000 часов.
- Лампа не выделяет озон.
- Цифровой счётчик фиксирует отработанное время УФ-лампы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1701401
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия

Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Рекомендуемый объем помещений, м ³	30
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ²	10-12
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	110×105×410
Вес, кг	1.4
Вес в упаковке, кг	1.6
Габариты в упаковке, см	13×13×47
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	20
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.