

## Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-30C

Бактерицидные облучатели закрытого типа



### Ваша цена

Розница

**12 000 руб.**

Оптовая цена

**11 521 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Производительность, м³/ч: 120
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 40
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-30C

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-30C закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. Подходит для относительно больших помещений.

Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Источник излучения — две бактерицидных ультрафиолетовых лампы мощностью 30 Вт, которые не выделяют озон и безопасны для длительного использования.

Корпус облучателя сделан из стали, покрытой специальной порошковой краской, которая устойчива к дезинфицирующим средствам.

Длительность обработки помещений I-V категорий в зависимости от объёма и категории

Рекомендуемый объём помещений, м³

Время обработки (мин.) при эффективности

99,9%  
1 категория

99%  
2 категория

95%  
3 категория

90%  
4 категория

85%

## 5 категория

120  
120  
80  
54  
42  
34

240  
240  
160  
106  
84  
68

Если вам нужно обеззаразить помещение ещё большей площади, то обратите внимание на более мощную модель рециркулятора: Defender 3-30 (с тремя мощными лампами).

Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (лицензия Росздравнадзора на производство медтехники №8470; ФС-99-04-007134).

## Преимущества

### Преимущества TAGLER Defender 2-30C

- Defender 2-30C закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения — ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимум в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 9000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.

## Характеристики

| Параметр:                                      | Показатель: |
|------------------------------------------------|-------------|
| Бренд                                          | TAGLER      |
| Страна бренда                                  | Россия      |
| Количество УФ-ламп, шт.                        | 2           |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт                    | 30          |
| Производительность, м³/ч                       | 120         |
| Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м² | 40          |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Способ крепления           | на подставку, на стену |
| Уровень шума, дБ           | 45                     |
| Срок службы УФ-ламп, часов | 9000                   |
| Лампы входят в комплект    | да, входят             |
| Габариты, мм               | 1090×238×129           |
| Вес, кг                    | 7.5                    |
| Электропитание, В          | 220±22                 |
| Потребляемая мощность, Вт  | 120                    |
| Страна производства        | Россия                 |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.