

## Щелевая лампа ЗОМЗ SL-P

Щелевые лампы    Арт. SL-P



**Ваша цена**

Розница

**517 000 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: стационарный
- Особенности: есть отрицательная линза Хруби

Товар участвует в акциях:

- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2011/11308 от 12.07.2011**

## Описание

### Щелевая лампа SL-P-00

SL-P-00 – лидер среди российских щелевых ламп. Эта модель пришла на замену хорошо известной ЩЛ-ЗГ-06, которая выпускалась Загорским оптико-механическим заводом раньше.

SL-P – это универсальная, экономичная модель для стандартного оснащения офтальмологического кабинета. Предназначена для биомикроскопического исследования переднего отдела глаза, а также заднего отдела глаза с помощью дополнительной отрицательной линзы Хруби.

Прибор оснащён бинокулярным стереомикроскопом с устройством для дискретной смены увеличений. Обеспечена возможность работы в очках.

Щелевая лампа обладает высокой рабочей надёжностью и прекрасным качеством оптики, повышенной яркостью изображения щели, простотой управления удобно расположенных элементов регулировки щели. Простая, но надёжная конструкция узла перемещения прибора в горизонтальной плоскости позволяет плавно и с высокой степенью точности производить наводку для наблюдения.

SL-P-00 – это базовая модель щелевой лампы SL-P. В комплектацию входит дополнительная отрицательная линза Хруби (-57 дптр).

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

SL-P

Тип прибора

стационарный

Особенности

есть отрицательная линза Хруби

Увеличение микроскопа, крат

5,6; 9; 14; 22; 35

|                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Поле зрения микроскопа, мм                                        | 32; 19,6; 12,5; 8; 5                                                    |
| Увеличение окуляров                                               | 12,5                                                                    |
| <b>Изменение величины изображения цели по длине</b>               |                                                                         |
| (дискретно), мм                                                   | 1; 3; 8; 12                                                             |
| <b>Изменение величины изображения цели по ширине (плавно), мм</b> |                                                                         |
|                                                                   | 0,04-11,5                                                               |
| Диоптрийная наводка окуляров, дптр                                | от -6 до +6                                                             |
| Межзрачковое расстояние, мм                                       | 56-72                                                                   |
| Величина наблюдаемого участка глазного дна, мм                    | 5-6                                                                     |
| Поворот щели                                                      | ±90 (от 0° до 180°)                                                     |
| Осветитель щели                                                   | галогеновый (12 В, 30 Вт), нижнее расположение                          |
| <b>Перемещение подвижного основания, мм</b>                       |                                                                         |
|                                                                   | вперед-назад: 90, вправо-влево: 100,<br>вертикально: 30                 |
| Разрешение микроскопа от 9 до 35                                  | по полю от 90 лин/мм                                                    |
| Регулировка яркости                                               | плавная, на блоке питания                                               |
| <b>Светофильтры</b>                                               |                                                                         |
|                                                                   | красный, синий, нейтральный, прозрачный,<br>интерференционный, поляриод |
| Габариты, мм                                                      | 475×385×600                                                             |
| Вес, кг                                                           | 17                                                                      |
| Электропитание, В                                                 | 220±22                                                                  |
| Страна производства                                               | Россия                                                                  |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.