

Медицинская центрифуга ELMI CM-6MT (с ротором 6M.02)

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница

112 888 руб.

Оптовая цена

108 145 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3500
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2300

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Центрифуга ELMI CM-6M с ротором

Компактная, бесшумная и надёжная многофункциональная центрифуга. Предназначена как для пробирок, так и для планшет. Идеальный инструмент для работы в условиях, требующих высокой пропускной способности.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2016/4617.



Ротор 6M.02

- Максимальный объём применяемых пробирок: 12 мл.
- Максимальный размеры применяемых пробирок: Ø16,8×115 мм, в наружный ряд допускается

установка пробирок длиной до 140 мм.

- Максимальный скорость центрифугирования 3500 об/мин.



Ротор 6M.05

- В основном этот ротор предназначен для длинных пробирок Falcon длиной 150 мм.
- Максимальный объем применяемых пробирок: 15 мл.
- Максимальный размеры применяемых пробирок: Ø16,8×140 мм.
- Максимальный скорость центрифугирования: 3500 об/мин.

Преимущества

Преимущества ELMI CM-6M

- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
- Задание и отображение на ЖК-дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки звуковая сигнализация после остановки ротора.
- Бесшумная работа.
- Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
- 6 степеней торможения.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ELMI

Страна бренда

Латвия

Тип центрифуги

с естественным охлаждением

Размер центрифуги

настольная

Макс. скорость вращения, об/мин

3500

Точность поддержания частоты вращения,

±об/мин

10

Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,

RCF), g

2300

Диапазон задания времени работы, мин

1...99

Максимальный шум, дБ

55

Габариты, мм

426×410×233

Вес, кг

13.5

Электропитание, В

240

Потребляемая мощность, Вт

2500

Страна производства

Латвия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.